

フルスケール流量と継手、ボディ材質、適応流体組合せ(ニードル弁付き)

継手記号		H06	H08	H15	S06	S08	S06	S08
ボディ材質		樹脂			ステンレス(禁油なし)		ステンレス(禁油タイプ)	
フルスケール記号・流量	005 : 500 mL/min	●			●		●	
	010 : 1000 mL/min	●			●		●	
	020 : 2 L/min	●			●		●	
	050 : 5 L/min	●			●		●	
	100 : 10 L/min	●			●		●	
	200 : 20 L/min	●			●		●	
	500 : 50 L/min	●	●		●	●	●	●
	101 : 100 L/min		●			●		●
	201 : 200 L/min		●			●		●
	501 : 500 L/min							
	102 : 1000 L/min							

適応流体  
● : 空気、窒素ガス

フルスケール流量と継手、ボディ材質、適応流体組合せ(ニードル弁なし)

継手記号		H06	H08	H15	S06	S08	S06	S08
ボディ材質		樹脂			ステンレス(禁油なし)		ステンレス(禁油タイプ)	
フルスケール記号・流量	005 : 500 mL/min	●			●		●▲	
	010 : 1000 mL/min	●			●		●▲	
	020 : 2 L/min	●			●		●▲	
	050 : 5 L/min	●			●		●▲	
	100 : 10 L/min	●			●		●▲	
	200 : 20 L/min	●			●		●▲	
	500 : 50 L/min	●	●		●	●	●▲	●▲
	101 : 100 L/min		●			●		●▲
	201 : 200 L/min		●			●		●▲
	501 : 500 L/min			●				
	102 : 1000 L/min			●				

適応流体  
● : 空気、窒素ガス  
▲ : 酸素 (禁油タイプのみ)

オプション単品型番

**MF-F** - ※7

[※7] オプション単品	
記号	内容
1M	ケーブル 1 m
3M	ケーブル 3 m
B1	ブラケット(200 L/min以下用)
B2	ブラケット(500、1000 L/min用)
NP1	パネル取付キット(ニードル弁付き用)
NP2	パネル取付キット(ニードル弁なし用)
-T	トレーサビリティ証明書、体系図、検査成績書
-K	検査成績書

※ : パネル取付キットは200 L/min以下に対応しています。

〈専用アクセサリ〉

AC100 Vでご使用される方は、こちらをご使用ください。

- ACアダプタ  
型式 : KSW2405H
- ACアダプタ接続ケーブル  
型式 : MF-F-1M-FL629930