

型式	VC-1420
発生流量 (TEOS発生時)	Max.5.0CCM換算 (液相換算)
対応液種	TEOS, P(OCH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> , C <sub>6</sub> F <sub>6</sub>
設定温度	Max. 150°C
発生圧力	減圧
リーク規格	1.0×10 <sup>-8</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s (He) 以下
内部リーク規格	1.0×10 <sup>-6</sup> Pa・m <sup>3</sup> /s (He) 以下
接ガス部材質	SUS316L, PTFE 内面研磨処理標準
内部ヒーター容量	AC 100~120V 50/60Hz 70~100VA
使用温度センサ	熱電対 Kタイプ (CA)
耐圧	1.0MPa (G)
標準継手	液体入口: 1/8inch VCRタイプ Male ガス出口: 1/4inch VCRタイプ Female