

MF-F2 ※1 - ※2 - ※3 - AI - ※4 - ※5 - ※6

機種型番

| [※1]ボディ材質 注1、注2 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 記号              | 内容                 |
| P10N            | 樹脂ボディタイプ           |
| S10C            | ステンレスボディタイプ(禁油タイプ) |
| S10N            | ステンレスボディタイプ(禁油なし)  |

| [※2]継手 |                    |
|--------|--------------------|
| 記号     | 内容                 |
| H06    | ワンタッチ継手(Φ6 mmチューブ) |
| H08    | ワンタッチ継手(Φ8 mmチューブ) |
| H15    | Rc1/2              |
| S06    | Rc1/8              |
| S08    | Rc1/4              |
|        | 樹脂ボディ              |
|        | ステンレスボディ           |

| [※3]フルスケール流量 |               |
|--------------|---------------|
| 記号           | 内容            |
| 005          | 500 mL/min    |
| 010          | 1000 mL/min   |
| 020          | 2 L/min       |
| 050          | 5 L/min       |
| 100          | 10L /min      |
| 200          | 20 L/min      |
| 500          | 50 L/min      |
| 101          | 100 L/min     |
| 201          | 200 L/min     |
| 501          | 500 L/min 注3  |
| 102          | 1000 L/min 注3 |

| 適用流体     |
|----------|
| 空気、窒素、酸素 |

| [※4]アラーム出力 |                        |
|------------|------------------------|
| 記号         | 内容                     |
| AN         | スイッチ出力(NPN)2点、アナログ出力1点 |
| AP         | スイッチ出力(PNP)2点、アナログ出力1点 |

| [※5]アナログ出力 |             |
|------------|-------------|
| 記号         | 内容          |
| V          | 電圧出力1-5 V   |
| A          | 電流出力4-20 mA |

| [※6]ニードル弁 注2 |         |
|--------------|---------|
| 記号           | 内容      |
| N            | ニードル弁付き |
| 無記号          | ニードル弁なし |

注1：酸素はステンレスボディ(禁油タイプ)のみ選択可能です。

注2：ステンレスボディ(禁油タイプ)で酸素の場合は、ニードル弁付きを選択できません。

注3：樹脂ボディのみ選択可能です。ニードル弁付きを選択できません。

## 〈型番表示例〉

MF-F2P10NH06-005-AI-ANVN

- ①ボディ材質：樹脂ボディ
- ②継手：ワンタッチ継手(Φ6 mmチューブ)
- ③フルスケール流量：500 mL/min  
適用流体：空気、窒素
- ④アラーム出力：スイッチ出力(NPN)2点、アナログ出力1点
- ⑤アナログ出力：電圧出力1-5 V
- ⑥ニードル弁：ニードル弁付き